

Limpieza Láser Anilox

¿Qué máquina debo elegir?

Factores como la velocidad de limpieza, el número de anilox que desea limpiar por ciclo de limpieza, etc., determinan la unidad láser que debe elegir. En estas páginas encontrará una breve introducción a las diferentes unidades y sus especificaciones; para más información consulte a su representante de ventas de FW.



FW Laser

Nuestro sistema láser, seguro y de alta calidad, le ofrece un limpiador anilox sin residuos que le garantizará una solución de limpieza más sostenible sin comprometer el resultado de la limpieza.

FW LaserX

Las mismas cualidades que el láser estándar, pero con una tecnología mejorada que permite limpiar el doble de rápido, pero con la misma calidad y grado de seguridad.

FW LaserX2



El sistema definitivo de limpieza láser de alta capacidad con las mismas cualidades que los otros dos, pero con una velocidad de limpieza que reduce el tiempo de limpieza a sólo un 25% de lo que utiliza el limpiador de láseres estándar.

	Anilox por lavado	Diámetro máximo	Longitud máxima de limpieza	Peso máximo por rodillo anilox:
FW 2000 Láser	1 - 4*	230 mm (9")	1730 mm (68")	200 kg (440lbs)
FW 3000 Láser	1 - 4*	300 mm (11,8")	2730 mm (107,5")	800 kg (1763,7lbs)
FW 4000 Láser	1 - 4*	300 mm (11,8")	3730 mm (146,9")	800 kg (1763,7lbs)
FW 2000 LáserX	1 - 4*	230 mm (9")	1730 mm (68")	200 kg (440lbs)
FW 3000 LáserX	1 - 4*	300 mm (11,8")	2730 mm (107,5")	800 kg (1764 lbs)
FW 4000 LáserX	1 - 4*	300 mm (11,8")	3730 mm (146,9")	800 kg (1764 lbs)
FW 2000 LaserX2	1 - 4*	230 mm (9")	1730 mm (68")	200 kg (440lbs)
FW 3000 LaserX2	1 - 4*	300 mm (11,8")	2730 mm (107,5")	800 kg (1764 lbs)
FW 4000 LaserX2	1 - 4*	300 mm (11,8")	3730 mm (146,9")	800 kg (1764 lbs)

* Dependiendo de la configuración. La longitud máxima total de limpieza se reduce en 50 mm para cada rodillo anilox.

Opciones y Accesorios

- Q-cam
- Lector de códigos de barras
- Posibilidad de identificación automática del rodillo anilox (con RFID)



1: Cámara: vea el proceso de limpieza en tiempo real en la pantalla. 2: Fácil acceso a los detalles de los anilox en la base de datos, ya sea mediante un lector de códigos de barras o una identificación automática de anilox (RFID). 3: Los datos de limpieza de cada anilox se registran en la base de datos.